



LED-maskinbelysning plan, Typ: 305 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081436 305 |
| GTIN | 4260131236068 |
| Artikelklass | 08C |

Beskrivning

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i **aluminiumhus** och en satinerad akrylskiva för **jämn belysning i 160 grader**.

- **Låg reflektion, bländ- och flimmerfri.**
- **Anslutning till 24 V nätaggreat eller 24 V maskinstyrning.**
- **Vattentät enligt IP67.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2x gummiklädda magneter, nätaggreat.

IP-skyddsklass: IP 67

ljuseffekt: 12 W

ljusflöde: 1200 lm

Energieffektivitetsklass : A

total bredd: 40 mm

totalhöjd: 15 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ljuseffekt | 12 W |
| Ljusflöde | 1200 lm |
| Belysning | LED-modul |
| Energieffektivitetsklass | A |

| | |
|----------------|-------|
| totalhöjd | 15 mm |
| ATEX-zon | ingen |
| total bredd | 40 mm |
| IP-skyddsklass | IP 67 |