

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa, sexkant, 1/2 tum med sfäriskt huvud, sexkant:
7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651315 7
GTIN	4045197592064
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	25 mm
sexkant	7 mm
Längd	75 mm
fyrkantfäste	1/2 tum

Drivprofil	Sexkantnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25