

**IMPACT hylsnyckelhylsa, 1/2 tum, för Torx®, Torx®-profil: E12****Beställningsdata**

Ordernummer	651500 E12
GTIN	4045197215529
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Ø utgångssidan: 15,9 mm

Längd: 38 mm

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	15,9 mm
Torx®-profil	E12
Längd	38 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3