

Kilspårstolk, P9, nominellt mått: 13mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484402 13 |
| GTIN | 2050001937117 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.
Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolkar **med toleransklass P9**.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------------|
| nominellt mått | 13 mm |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Toleransområde | P |
| Kvalitet | 9 |
| Passning | P9 |
| Material | härdat stål |
| Produktnamnsattribut | P9 |
| Kalibrering | L6 |
| Produktslag | Axelspårstolk |

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm

028300 20