

Håltolk Kvalitetskrom H7, Nominell Ø: 84mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484040 84 |
| GTIN | 2050001955715 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Gåsida med hårdförkromade mätytor. Därigenom ca åtta gånger längre livslängd.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.**

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|----------------|
| Toleransområde | H |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Kvalitet | 7 |
| nominellt mått | 84 mm |
| Tolktyp | Gåtolk |
| Tolktyp | Kassationstolk |
| Kalibrering | M2 |
| Produktslag | Håltolk |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm | 028300 200 |