



Monteringstång, långt utförande, rak, totallängd: 280mm



Beställningsdata

Ordernummer	713770 280
GTIN	4003773279419
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Gör det möjligt att säkert gripa, hålla fast och styra små kopparrör, skruvar och kablar samt andra runda föremål genom frästa spår med slät yta. Svartfosfaterad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Användningsdata:

Lämpar sig för grepp-, justerings- och monteringsarbeten på svårtillgängliga ställen tack vare smal, mycket lång konstruktionsform.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	280 mm
käftlängd	76,5 mm
vikt	235 g
U-form	oval/spetsig
Norm	DIN ISO 5743
backarnas utförande	rak, med räfflade gripytor.
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat

Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag	Tång