



Elektroniksidavbitare Super Knips[®], KW, totallängd: 140mm



Beställningsdata

Ordernummer	726620 140
GTIN	4003773081685
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

Användningsdata:

Även för kapning av glasfiberkabel (optokabel).

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktogsstål, brunerat.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	15,7 mm
totallängd	140 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,4 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 2,1 mm
skärlängd	12,3 mm
Skärfas	KW
Material	Specialverktogsstål
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Yta	brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med returfjäder	ja
med trådållare	nej
Produktslag	Skärande tång