

**IMPACT hylsnyckelhylsa, 1/2 tum, för Torx®, Torx®-profil: E14****Beställningsdata**

Ordernummer	651500 E14
GTIN	4045197215536
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Ø utgångssidan: 17,7 mm

Längd: 38 mm

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	17,7 mm
Torx®-profil	E14
Längd	38 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum ØxLängd 3X20 mm	651900 3X20
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor,1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3