



## Kabelsax med spärrfunktion med teleskopskänklar, total längd: 630mm



### Beställningsdata

Ordernummer	731230 630
GTIN	4003773071563
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Kapning utan ansträngning tack vare optimal utväxling och teleskopskänklar. Verktöget kan öppnas i alla kapningslägen. Skänkellängden kan ställas in i flera lägen. Utdragbar från 600 till 810 mm.

#### Användningsdata:

För ren kapning av koppar- och aluminiumkabel. Även för kabel med gummi- eller plastmantel och med bandjärnsförstärkning.

#### Material:

Specialverktögsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat.

#### OBS!:

Ej för ståltråd eller wire.

### Teknisk beskrivning

för enkelledare av koppar/aluminium	740 / 800 mm <sup>2</sup>
total längd	630 mm
för flertrådskablar-Ø	60 mm
vikt	3820 g
Material	Kniv: Specialverktögsstål i specialkvalitet, oljehärdat
Skänklar	Ovalt aluminiumrör, mycket starkt
Spärrfunktion	ja

Produktlag

Sax