



Kabelsax med spärrfunktion med teleskopskänklar, totallängd: 680mm



Beställningsdata

Ordernummer	731230 680
GTIN	4003773071570
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kapning utan ansträngning tack vare optimal utväxling och teleskopskänklar. Verktøget kan öppnas i alla kapningslägen. Skänkel längden kan ställas in i flera lägen. Utdragbar från 650 till 860 mm.

Användningsdata:

För ren kapning av koppar- och aluminiumkabel. Även för kabel med gummi- eller plastmantel och med bandjärnsförstärkning.

Material:

Specialverktøgsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat.

OBS!:

Ej för ståltråd eller wire.

Teknisk beskrivning

för enkelledare av koppar/aluminium	960 / 1085 mm ²
totallängd	680 mm
för flertråds-kablar-Ø	100 mm
vikt	4980 g
Material	Kniv: Specialverktøgsstål i specialkvalitet, oljehärdat
Skänklar	Ovalt aluminiumrör, mycket starkt

Spärrfunktion	ja
Produktslag	Sax