

**Elektroniksidavbitare Super Knips<sup>®</sup>, KW, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726480 140
GTIN	4003773081647
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Material:**

Av rostfritt stål.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	140 mm
skärlängd	12,3 mm
huvudbredd	15,7 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 2,1 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,2 mm
Skärfas	Utan fas
Material	Rostfritt stål, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 54 HRC)

Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	nej
Produktslag	Skärande tång