

**Dräger****Helmaskstomme X-plore® 6300, Storlek: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	097249 UNI
GTIN	4026056002405
Artikelklass	09I

**Beskrivning****Utförande:**

Den kraftfulla **enfilterhelmasken** står för beprövad **kvalitet och tillförlitlighet** när det gäller skydd för andning och ögon. Maskstommen av motståndskraftig EPDM med dubbel tätningsram och tredubbel tätningslinje svarar för **att masken sitter säkert och bekvämt** på så gott som alla ansiktsformer. Den distorsionsfria och reptåligena sikrutan av PMMA (plexiglas) garanterar ett **stort synfält** med bred runtomsikt. Ett **intelligent ventilationssystem** med separat innermask ger en imfri sikruta. 5-punktremmen gör det möjligt att snabbt och okomplicerat sätta på masken utan att håret kommer i kläm. Med standard rundgंगा RD40 enligt EN 148-1.

**Norm:**

EN 136 Klasse 2

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	R 55 800
Maskegenskap	Silikonfri
Glasbeläggning	beläggingsfri
Glasbeläggning	Rephållfast

vikt	500 g
Filteranslutning	RD40
Glasmaterial	PMMA
färgkod för passande tillbehör	RD40
Produktslag	Helmask, stomme

## Tillbehör

Visirskyddsfolie självhäftande, sats om 25 st Typ FOIL	097269 FOIL
Utbytesglas till Dräger helmasker Glasmaterial PMMA	097268 PMMA
Utbytesfilter filter AX	097264 AX
Utbytesfilter filter A2B2E2K1	097264 A2B2E2K1
Utbytesfilter, partikelfilter filter P3	097262 P3
Utbytesfilter filter A2P3RD	097264 A2P3RD
Transportlåda för andningsskyddsmask Typ BAG1	097267 BAG1
inningsmedel för täckglas Typ CLEAN	097266 CLEAN
Utbytesfilter filter A2B2P3RD	097264 A2B2P3RD
Glasögonbåge Typ FRAME	097265 FRAME