



Tolkstålsrulle 100 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,8mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 478530 0,8 |
| GTIN | 2050001053992 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

Rostfri– rostfritt syrafast stål, material nr 1.4310 (resp. 1.4301 tjocklek 0,005–0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inom jig- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

leveransinnehåll:

Från storlek 0,3 leverans i rulle/ring.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|----------------------|
| Norm | Verkstadsnorm |
| Material | rostfritt |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Rullar längd | 5 m |
| Rullar bredd | 100 mm |

Produktlag

Tolkstålband