



## Tolkstålsrulle 50 mm×5 m, C-Stål, Tjocklek: 0,7mm



### Beställningsdata

Ordernummer	478525 0,7
GTIN	2050001054234
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

**C-stål** – kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (**storlek 0,01 och 0,02 rostfritt**).

#### Användningsdata:

Inom jig- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

#### leveransinnehåll:

Från storlek 0,8 leverans i rulle/ring.

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,7 mm
felgräns	±12 µm
Norm	Verkstadsnorm

Material	C-Stål
Rullar längd	5 m
Rullar bredd	50 mm
Produktslag	Tolkstålband