



Tolkstålsrulle 50 mm×5 m, C-Stål, Tjocklek: 0,06mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 478525 0,06 |
| GTIN | 2050001054074 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).

Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.

C-stål – kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (**storlek 0,01 och 0,02 rostfritt**).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag, för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

leveransinnehåll:

Från storlek 0,8 leverans i rulle/ring.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------|---------------|
| Tjocklek | 0,06 mm |
| felgräns | ±3 µm |
| Norm | Verkstadsnorm |

| | |
|--------------|--------------|
| Material | C-Stål |
| Rullar längd | 5 m |
| Rullar bredd | 50 mm |
| Produktslag | Tolkstålband |