



## 12-kantshylsa 1/4 tum, nyckelvidd: 9mm



### Beställningsdata

Ordernummer	630950 9
GTIN	4018754000340
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med **AS-Drive** profil.

#### Norm:

#### DIN 3124

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 630929</strong>

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	12,8 mm
Längd	23 mm
nyckelvidd	9 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktlag	Hylsnyckelinsats