

Haktolk, a – zc, Nominell Ø: 81mm



Beställningsdata

Ordernummer	484222 81
GTIN	2050001956231
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsida med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

För ISO-**toleransfältlägen A – ZC** i **grundtoleransgraderna 6 – 13**.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning **toleransfältläge (A – ZC)** och grundtoleransgrad (6 – 13) t.ex. nr 484222 storlek **10f9**. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7163
Toleransområde	a

Toleransområde	b
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
Kvalitet	6
Kvalitet	9

Kvalitet	11
Kvalitet	8
Kvalitet	13
Kvalitet	12
Kvalitet	10
Kvalitet	7
Material	Tolkstål
nominellt mått	81 mm
Produktnamnsattribut	a – zc
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

Tjänster

KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 200 mm	028700 200
DAkS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 5-100 mm	028710 5-100