

Garant**Sexkantinsats 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631225 4
GTIN	4045197496935
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Hylsor med hål.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	6,8 mm
lämplig för tum (amerikanska dim)	5/32 tum
nyckelvidd	4 mm
Längd	24,8 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats