

**HOLEX****Invändiga svarvstål höger motsvarande DIN 4973 (ISO 8), M20, skaftstorlek: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296330 12
GTIN	4045197884787
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

För håll från Ø	21 mm
skaftstorlek	12 mm
totallängd	180 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål