


**Garant****ZeroClamp basplatta (maskin-/bordsspecifik), Typ: 29612****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 360014 29612  |
| GTIN         | 4045197884282 |
| Artikelklass | 310           |

**Beskrivning****Utförande:**

Centrumhål  $\varnothing$  25 H7 för infästning av centrumtapp. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

**Material:**

**Basplatta** av höghållfast aluminium, ytbehandlad.

Alla komponenter i fastspänningsskålen av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.

**Specialtillbehör:**

Dragtapp nr 360025, anslutningsblock nr 360017 storlek 12808 och storlek 12805.

**OBS!:**

Bilden kan avvika beroende på maskintyp.

**Teknisk beskrivning**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| antal fastspänningsskålar | 8 |
|---------------------------|---|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| spännelement-Ø   | 120 mm      |
| Typ              | 29612       |
| bredd B          | 540 mm      |
| stickmått S      | 200 mm      |
| höjd H           | 44 mm       |
| passar maskintyp | Hermle C 32 |
| Ø A              | 650 mm      |
| Korsstickmått    | ja          |
| Serie            | ZeroClamp   |
| Produktslag      | Basplatta   |

## Tillbehör

|  |                  |
|--|------------------|
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| ZeroClamp täckplåt för basplatta Typ 29610             | 360021 29610     |
| ZeroClamp anslutningsblock Typ 12808                   | 360017 12808     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M12     | 360025 18M12     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16     | 360025 18M16     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 14M12/90  | 360025 14M12/90  |
| ZeroClamp anslutningsblock Typ 12805                   | 360017 12805     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M10     | 360025 16M10     |

|   |                 |
|---|-----------------|
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10    | 360025 12M10    |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10    | 360025 25M10    |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M8     | 360025 16M8     |