

FLUKE.

Beröringsfri spänningsprovare



Beställningsdata

Ordernummer	473005
GTIN	095969290814
Artikelklass	47H

Beskrivning

Utförande:

Kompakt spänningsprovare för beröringsfri detektering av spänningsförande ledningar.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

Provning av kablar, eluttag, grenuttag etc., om mätspetsen lyser med rött sken och en pipande signal hörs är spänning pålagd.

IP-skyddsklass: IP 40

indikeringsintervall AC: 200 - 1000 V

överspänningskategori: CAT IV / 1000 V

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer: 081561 LR3

Teknisk beskrivning

indikeringsintervall AC	200 - 1000 V
IP-skyddsklass	IP 40
överspänningskategori	CAT IV / 1000 V
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Beröringsfri spänningsprovare

Tjänster

Kalibrering Spänningsprovare	017870
------------------------------	--------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081556 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3