

FLUKE.

**Multimeter, Typ: 177****Beställningsdata**

Ordernummer	473322 177
GTIN	095969095891
Artikelklass	47H

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomiskt hölje i plast med integrerat hölster. Stor LCD-display för bra läslighet. Tillförlitlig och enkelt att använda — **varning vid felanslutna mätkablar**. Ledande mätinstrument för felsökning i elektriska och elektroniska system, för professionella tekniker. Robusta, tillförlitliga och noggranna.

Extra LED-bakgrundsbelysning.

**Användningsdata:**

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.

**Norm:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batteri 081561 6LR61, mätledningar och avtagbara isoleringskåpor.

**Teknisk beskrivning**

diodtestning	ja
display med bakgrundsbelysning.	ja

## Datablad

visningsområde	6000
likström DC	0,1 mA – 10 A
Kalibrering	I3
grundnoggrannhet	0,09 %
överspänningskategori	CAT IV 600 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V
resistans	0,1 $\Omega$ – 50 M $\Omega$
likspänning DC	0,1 mV – 1000 V
mätmetod	TRUE RMS
frekvens	0,01 Hz – 100 kHz
kontinuitetsprovning	ja
växelström AC	0,1 mA – 10 A
växelspänning AC	0,1 mV – 1000 V
kapacitet	1 nF - 10 mF
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Multimeter

### Tjänster

DAkKS-kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027010 3
Kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027000 3

### Tillbehör

Mätledningar Mätspets- $\varnothing$ 1 mm	473318 1
Magnetisk upphängningsanordning Typ TPAK	473329 TPAK
Bärväska C150 Typ F	473337 F
Mätledningar Mätspets- $\varnothing$ 2 mm	473318 2