

FLUKE.

Spännings- och kontinuitetsprovare, Typ: T150



Beställningsdata

Ordernummer	473090 T150
GTIN	095969610513
Artikelklass	47H

Beskrivning

Utförande:

Tvåpolig spänningsprovare med ergonomisk enhandsmanövrering för stickuttag. Mätvärdesdisplay med bakgrundsbelysning. Batterinivåindikering - uppmätt spänning kan visas även om batteriet är urladdat. Utskjutbara mätspetsar med slitageindikator. **VDE-utförande**

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, polaritets- och kontinuitetsprovning i flera steg.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Teknisk beskrivning

resistans	0 - 1,99 k Ω
indikeringsintervall DC	6 - 690 V
Kalibrering	I1

frekvensmätning	40 - 400 Hz
polaritetsprovning	ja
IP-skyddsklass	IP 64
kontinuitetsprovning	optiskt / akustiskt
provning av fasföljd	ja
överspänningskategori	CAT III 690 V
överspänningskategori	CAT IV 600 V
fasprovning	100V – 690V
indikeringsintervall AC	6 - 690 V
visning	LED / LCD
provström för FI/RCD-skyddsbrytare	ja
mätpunktsbelysning	ja
Kan även användas som ficklampa	ja
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------