

FLUKE.

**Multimeter, Typ: 179****Beställningsdata**

Ordernummer	473322 179
GTIN	095969095860
Artikelklass	47H

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomiskt hölje i plast med integrerat hölster. Stor LCD-display för bra läslighet. Tillförlitlig och enkelt att använda — **varning vid felanslutna mätkablar**. Ledande mätinstrument för felsökning i elektriska och elektroniska system, för professionella tekniker. Robusta, tillförlitliga och noggranna.

Extra LED-bakgrundsbelysning och temperaturmätning.

**Användningsdata:**

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.

**Norm:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batteri 081561 6LR61, mätledningar och avtagbara isoleringskåpor. Inklusiv temperaturgivare.

**Teknisk beskrivning**

grundnoggrannhet	0,09 %
------------------	--------

växelström AC	0,1 mA – 10 A
diodtestning	ja
mätmetod	TRUE RMS
Kalibrering	I7
Kalibrering	I3
kontinuitetsprovning	ja
display med bakgrundsbelysning.	ja
kapacitet	1 nF - 10 mF
visningsområde	6000
likström DC	0,1 mA – 10 A
överspänningskategori	CAT IV 600 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V
växelspänning AC	0,1 mV – 1000 V
frekvens	0,01 Hz – 100 kHz
temperatur	-40 - 400 °C
resistans	0,1 Ω – 50 MΩ
likspänning DC	0,1 mV – 1000 V
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Multimeter

## Tjänster

KalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027520 A
DAkS-kalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027010 3
DAkS-kalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027540 A

**Tillbehör**

Mätledning Mätspets-Ø 1 mm	473318 1
Mätledning Mätspets-Ø 2 mm	473318 2
Bärväska C150 Typ F	473337 F
Magnetisk upphängningsanordning Typ TPAK	473329 TPAK