

FLUKE.

Tånginstrument, Typ: 324**Beställningsdata**

Ordernummer	473290 324
GTIN	095969623759
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design. Dessutom temperaturmätning och bakgrundsbelyst display
RMS-mätning och optimerad ergonomi för felsökning inom industri- och byggtekniktillämpningar.

Norm:**EN 61010-1****leveransinnehåll:**

Inkl. mätledningar och stoppad bärväska. Batterier 2 st nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

resistans	0,1 Ω – 4000 Ω
kapacitet	100,0 μ F till 1000 μ F
växelspänning AC	0,1 V – 600 V
överspänningskategori	CAT IV 300 V
överspänningskategori	CAT III 600 V

visningsområde	4000
maximal tångöppning	30 mm
växelström AC	0,1 A – 400 A
likspänning DC	0,1 V – 600 V
mätmetod	TRUE RMS (AC)
grundnoggrannhet	2 %
minnesfunktion	HOLD
Kontaktmätning temperatur	-10 - 400 °C
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivna
strömförsörjning	2× 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------