

**HOLEX****Hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, skaftstorlek: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296745 10
GTIN	4045197884480
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

skaftstorlek	10 mm
totallängd	90 mm
Skärmaterial	P20/K25
Produktslag	Svarvstål