

**HOLEX****Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 263 (ISO 11), M20, skaftstorlek: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297145 10
GTIN	4045197885593
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

maximalt stickdjup $t_{max}$	6 mm
skaftstorlek	10 mm
eggbredd	3 mm
För hål från Ø	25 mm
totallängd	150 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål