

**Hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4978 (ISO 3), M20, skaftstorlek: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296755 16
GTIN	4045197885456
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

skaftstorlek	16 mm
totallängd	110 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål