

**IMPACT hylsnyckelhylsa, 1/2 tum, för Torx®, Torx®-profil: E20****Beställningsdata**

Ordernummer	651500 E20
GTIN	4045197215567
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Ø utgångssidan: 24,5 mm

Längd: 38 mm

Teknisk beskrivning

Torx®-profil	E20
Ø utgångssidan	24,5 mm
Längd	38 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30