

**HOLEX****Avstickningsstål höger motsvarande DIN 4981 (ISO 7), M20, skafthöjd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297030 12
GTIN	4045197885531
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

eggbredd	3 mm
Skafthöjd h	12 mm
totallängd	100 mm
Skaftbredd b	8 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål