

HOLEX**Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 263 (ISO 11), M20, skaftstorlek: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 297145 16 |
| GTIN | 4045197885616 |
| Artikelklass | 22E |

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------|
| skaftstorlek | 16 mm |
| eggbredd | 5 mm |
| För hål från Ø | 40 mm |
| maximalt stickdjup t_{max} | 12 mm |
| totallängd | 180 mm |
| Skärmaterial | M20 |
| Produktslag | Svarvstål |