

**Gängsvarvstål höger motsvarande DIN 282 (ISO 12), M20, skaftstorlek: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297165 25
GTIN	4045197885692
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

skaftstorlek	25 mm
totallängd	140 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål