

HOLEX**Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 263 (ISO 11), M20, skaftstorlek: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297145 20
GTIN	4045197885623
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

skaftstorlek	20 mm
maximalt stickdjup t_{max}	16 mm
För hål från Ø	50 mm
eggbredd	6 mm
totallängd	210 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål