

HOLEX**Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 263 (ISO 11), M20, skaftstorlek: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297145 25
GTIN	4045197885630
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

För håll från Ø	60 mm
eggbredd	8 mm
skaftstorlek	25 mm
maximalt stickdjup t_{max}	20 mm
totallängd	250 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål