

**Avstickningsstål höger motsvarande DIN 4981 (ISO 7), M20, skafthöjd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297030 25
GTIN	4045197885562
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

eggbredd	6 mm
Skafthöjd h	25 mm
totallängd	140 mm
Skaftbredd b	16 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål