

**Avstickningsstål höger motsvarande DIN 4981 (ISO 7), M20, skafthöjd: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297030 32
GTIN	4045197885579
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

Skafthöjd h	32 mm
eggbredd	8 mm
totallängd	170 mm
Skaftbredd b	20 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål