

Garant**Bordsvagn med höjjusterbar lastyta TA9, Typ: TA92****Beställningsdata**

Ordernummer	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, plattform av träfiberskiva med antracitfärgad reptålig yta. **Manuell höjdställning** med handvev. Lastplanet rör sig då uppåt och nedåt med **4 mekaniska spindelhyftben**. Handtag med Haptoprene®-inlägg av slagtålig polypropen, detta kan fällas uppåt när handveven används. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Lackering:

Pulverbelagda med silver och antracit.

OBS!:

Av säkerhetsskäl är inbyggnad och väggar av perforerad plåt inte möjligt.

Teknisk beskrivning

Djup	509 mm
lastplanens bredd	890 mm
vikt	67,6 kg
höjdställningsområde	680 - 970 mm
undre lastplanets höjd	195 mm

övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Ø hjul	125 mm
Typ	TA92
maximal bärförmåga	250 kg
Bredd	1040 mm
lastplanets djup	500 mm
Produktslag	Bordsvagn