

Garant**Bordsvagn med höjdbar lastyta TA9, Typ: TA94****Beställningsdata**

Ordernummer	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, plattform av träfiberskiva med antracitfärgad reptålig yta. **Manuell höjdställning** med handvev. Lastplanet rör sig då uppåt och nedåt med **4 mekaniska spindelhyftben**. Handtag med Haptoprene®-inlägg av slagtålig polypropen, detta kan fällas uppåt när handveven används. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

Lackering:

Pulverbelagda med silver och antracit.

OBS!:

Av säkerhetsskäl är inbyggnad och väggar av perforerad plåt inte möjligt.

Teknisk beskrivning

lastplanets djup	600 mm
Ø hjul	200 mm
lastplanens bredd	1040 mm
Typ	TA94
maximal bärförmåga	400 kg

undre lastplanets höjd	270 mm
höjdinställningsområde	760 - 1080 mm
vikt	88,2 kg
Bredd	1220 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Djup	609 mm
Produktslag	Bordsvagn