

**Garant****ZeroClamp spännbultar med invändig gänga, Typ: 25M10****Beställningsdata**

Ordernummer	360025 25M10
GTIN	4045197885333
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig gänga inklusive passande pinnbult. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

**Teknisk beskrivning**

centrerings-Ø D	25 mm
Gänga M <sub>2</sub> utvändig	M12
Gänga M <sub>1</sub> utvändig	M10
Passar fastspänningsskål-Ø	120 mm

Serie	ZeroClamp
Tolerans ytterdiameter	h6
Produktslag	Dragtapp