

KERN**Hängvåg typ HCB, maximal kapacitet: 500kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479435 500
GTIN	4045761144460
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket lätt att använda via 3 knappar.
- Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.
- Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.

leveransinnehåll:

Inklusive rostfri karbinhake, rostfria S-krokar (ej standard för storlek 500 / 1000) och 3 batterier nr 081561storlekLR6.

Specialtillbehör:

Schackel och krokar med säkerhetslås på förfrågan.

Teknisk beskrivning

husets djup	42 mm
husets höjd	152 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
avläsning	1000 g
nettovikt	0,35 kg

husets bredd	80 mm
maximal kapacitet	500 kg
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridriven
tillverkarens beteckning	HCB
Produktslag	Häng-/kranvåg

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------