

**KERN****Hängvåg typ HCB, maximal kapacitet: 1000kg**

## Beställningsdata

Ordernummer	479435 1000
GTIN	4045761152762
Artikelklass	47D

## Beskrivning

### Utförande:

- Mycket lätt att använda via 3 knappar.
- Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.
- Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.

### leveransinnehåll:

Inklusive rostfri karbinhake, rostfria S-krokar (ej standard för storlek 500 / 1000) och 3 batterier nr 081561storlekLR6.

### Specialtillbehör:

Schackel och krokar med säkerhetslås på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

husets bredd	80 mm
avläsning	2000 g
nettovikt	0,55 kg
husets höjd	150 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan

maximal kapacitet	1000 kg
husets djup	48 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridriven
tillverkarens beteckning	HCB
Produktslag	Häng-/kranvåg

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------