

**KERN****Kompaktvåg typ ECB, maximal kapacitet: 10000g****Beställningsdata**

Ordernummer	479452 10000
GTIN	4045761161429
Artikelklass	47D

**Beskrivning****Utförande:**

Stor bakgrundsbelyst LCD-display (sifferhöjd 21 mm). Vågplatta av rostfritt stål. Mycket lätt att använda via 2 knappar.

- **Tara-funktion (additionsfunktion) för enkel nollställning av displayen.**
- **Batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**
- **Nätanslutning med adapter.**

**Specialtillbehör:**

6 batterier nr 081561 storlek LR6, nätadapter eller batteri på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

höjd	60 mm
Djup	300 mm
vågplattans mått	320×260
avläsning	5 g
Bredd	320 mm
nettovikt	2,6 kg
maximal kapacitet	10000 g
Antal ingående batterier	2

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	K2
Produktslag	Kompaktvåg

### Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50
DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50

### Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------