

KERN**Kompaktvåg typ ECB, maximal kapacitet: 50000g****Beställningsdata**

Ordernummer	479452 50000
GTIN	4045761161443
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

Stor bakgrundsbelyst LCD-display (sifferhöjd 21 mm). Vågplatta av rostfritt stål. Mycket lätt att använda via 2 knappar.

- **Tara-funktion (additionsfunktion) för enkel nollställning av displayen.**
- **Batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**
- **Nätanslutning med adapter.**

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, nätadapter eller batteri på förfrågan.

Teknisk beskrivning

vågplattans mått	320×260
nettovikt	2,6 kg
maximal kapacitet	50000 g
Bredd	320 mm
avläsning	20 g
höjd	60 mm
Djup	300 mm
Antal ingående batterier	2

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	K2
Produktslag	Kompaktvåg

Tjänster

DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------