



Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 12mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 631020 12 |
| GTIN | 4045197161857 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------------|
| Längd | 25 mm |
| Ø utgångssidan | 16,8 mm |
| nyckelvidd | 12 mm |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |

Produktlag

Hylsnyckelinsats