



Liten dubbel U-nyckel, sats, förkromning på nickel, Antal nycklar: 15T



Beställningsdata

Ordernummer	612400 15T
GTIN	4018754080557
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Användningsdata:

Speciellt för monteringsarbeten i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförkromning på nickel.

leveransinnehåll:

Vardera 1 liten dubbel fast skruvnyckel nr 612200 / 612205: Strl 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 i textiltrullväska

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	15
förpackning	Fodral
Nyckelvidder	metrisk
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	75 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 10 mm	612200 10
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 4,5 mm	612200 4,5
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 6 mm	612200 6
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 12 mm	612200 12
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 8 mm	612200 8
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 5,5 mm	612200 5,5
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 14 mm	612200 14
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 3,5 mm	612200 3,5
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 3,2 mm	612200 3,2
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 7 mm	612200 7
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 9 mm	612200 9
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 4 mm	612200 4
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 5 mm	612200 5
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 13 mm	612200 13
Liten dubbel u-nyckel nyckelvidd 11 mm	612200 11