

**Garant****Momentmejslar, fast förinställda, inställt vridmoment: 0,2Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	211750 0,2
GTIN	4045197885265
Artikelklass	21B

**Beskrivning****Utförande:**

Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

**Funktion:**

När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut **hörbart och kännbart**. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

**Användningsdata:**

Tillsammans med **1/4 tum bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, t.ex. **Torx Plus®-bits** nr **674252**. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**OBS!:**

Levereras **utan** bits.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivning**

mätnoggrannhet vridmoment	±15 %
klinglängd	50 mm
inställt vridmoment	0,2 Nm
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Feedback	utlösande
Utlösningssprincip	mekanisk långvägsutlösning
mätmetod	vridmoment
omkopplingsbar avläsning	Nm
Inställning av utlösningvärdet	förinställd
totallängd L	107 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningvärdets justerbarhet	inte justerbar
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tillbehör

"TQ Station" – förvaringsstation för momentskruvdragare	659964
---	--------