

**Torque utbytesbits Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 10IP****Beställningsdata**

Ordernummer	659996 10IP
GTIN	2050001930613
Artikelklass	66F

Beskrivning**Passar till :**

Moment-mejselsortiment nr 659990.

totallängd: 175 mm

vridmoment: 2 Nm

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
totallängd	175 mm
kling-Ø	6,3 mm
Torx Plus®-profil	10IP
vridmoment	2 Nm

Tillbehör

Momentskruvdragare maximalt vridmoment 500 cNm	659991 500
--	------------