

**Slipnylonband (A) DF-BL, 13×305 mm, Motsvarande kornstorlek: 240****Beställningsdata**

Ordernummer	558476 240
GTIN	4054596624320
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Rivstarkt och flexibelt nylon-slipduksband med hög **kantstabilitet**.

Flexibelt slipnylonband för användning i handhållna maskiner.

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, **jämn ytfinish och liten värmeutveckling**.

Användningsdata:

För avgradning, mattpolering och finish. **Vävunderlaget har låg töjnings benägenhet** och lämpar sig därför särskilt väl för belastningar på tryckluftsdrivna slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	240
Färg	grön
Utförande	A Fine
finhetsgrad	fin
Serie	DF-BL

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	13 mm
Slipbandets längd	305 mm
Produktnamnsattribut	13×305 mm
Produktslag	Slipnylonband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	20-25 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	20 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	20 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	20 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20 m/s	H
INOX	lämplig	20 m/s	
Ti	lämplig	20 m/s	
GG(G)	lämplig	20 m/s	K
CuZn	lämplig	20 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	20 m/s	
Trä	lämplig	20 m/s	
Lacker	lämplig	20 m/s	
Uni	lämplig	20 m/s	
torrt	lämplig		