



Tool24 Smartline – vertikalskåp försedd med verktygshållare, för verktygsskaft: HSK100



Beställningsdata

Ordernummer	979100 HSK100
GTIN	4045197885982
Artikelklass	9SA

Beskrivning

Utförande:

Flexibelt varuutlämningssystem för lagring, utlämning och förvaltning av bearbetnings- och monteringsverktyg, mätinstrument, arbetsskyddsartiklar och en mängd förbrukningsartiklar. Mastersystemen kan byggas ut med hjälp av utbyggnadsskåpen (slavesystem) som finns som tillval. Genom individuellt beställbara programvarupaket är systemet exakt anpassat efter dina behov.

Utdragen har styrning i botten och är försedda med centrallåsning. (Kan användas som nödupplåsning). De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för infästning av verktygskassetter, bärskenor, hyllbottenråg och perforerade paneler. Vertikalutdragen är försedda med en enkeldragsäkring. Utdragen öppnas automatiskt. Detta garanterar att verktygen kan nå snabbt.

Användningsdata:

Automatiskt varuutlämningssystem för lagring och förvaltning av verktyg och tillbehör.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag signalblå RAL 5005 **pulverbelagda.**

OBS!:

Vertikalskåp kan endast ställas upp på helt jämnt underlag. De har förberetts för golv- och väggmontering och måste absolut säkras så att de inte välter. Dessa vertikalskåp kan endast

användas i kombination med ett Tool24 Smartline mastersystem 979000 S11M eller 979000 S11M-EN.

HOA008120: 2400 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg

Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg

Székényház belső teherbírása: 2400 kg

Bärförmåga vertikalutdrag: 600 kg

höjd: 2000 mm

Bredd: 717 mm

Djup: 750 mm

Vertikalutdragslåda bredd: 155 mm

vertikalutdragets effektiva höjd: 1750 mm

antal utdrag: 4

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
vikt	320 kg
Bredd	717 mm
Djup	750 mm
Vertikalutdragslåda bredd	155 mm
antal utdrag	4
Bärförmåga vertikalutdrag	600 kg
Vertikalutdrag utförande	bottenstyrd
antal verktygshållare	120
Antal verktygskassetter 970130	24
axelavstånd (A)	127 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	1750 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	2400 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

