



Tool24 PickOne – Slavesystem, Antal totalfack: 320



Beställningsdata

Ordernummer	979220 320
GTIN	4045197886095
Artikelklass	9SA

Beskrivning

Utförande:

Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som säkerställer att artiklarna kan tas ut säkert en åt gången. Mycket snabb varuuthämtning genom snabb åtkomst, självöppnande fack och optisk signal vid rätt uthämtningsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns som standardkonfiguration med upp till fyra olika fackstorlekar och är särskilt konstruerad för industriell användning med över 1000 kg bärförmåga. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.

Mastersystemet kan utökas efter behov med flera slavesystem och kan kombineras med alla Tool24-hårdvaruvarianter. 2 fackvarianter, perfekt för utlämning av artikelsortiment med liknande mått, t.ex. handskar.

Lackering:

Fronter ljusgrå RAL 7035, stomme signalblå RAL 5005 **pulverbelagda.**

OBS!:

Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.

Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

höjd: 2000 mm

Bredd: 1080 mm

Djup: 875 mm

Antal fack B: 160

Antal fack C: 160

vikt: 275 kg

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Bredd	1080 mm
vikt	275 kg
Djup	875 mm
Antal fack B	160
Antal fack C	160
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003